

Garant**Leikkauslaite, Ø: 6,9mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 237621 6,9 |
| GTIN | 4045197681508 |
| Tuoteluokka | 29W |

Kuvaus**Käyttö:**

Mikroavarruspäille. **Varsi Ø 7 mm** suora kiinnitys päähän nro 237495 ja 237498.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|---------------|
| Varren Ø | 7 mm |
| Työstöalueen Ø | 6,9 - 12,1 mm |
| Pituus L | 25,4 mm |
| Ø | 6,9 mm |
| Tuotetyyppi | Karatyökalu |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 240 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 240 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 240 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 210 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | P |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---|
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 80 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 70 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 60 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 110 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 150 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 290 m/min | N |
| Grafiitti, GFK, CFK | soveltuu | 100 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | soveltuu rajoituksin | | |