



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: 7104076H3



Tilaustiedot

Tilausnumero	070100 7104076H3
GTIN	
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen, 2-nopeuksinen iskupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.

- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- 2-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto, kytkettävä iskukoneisto poraukseen metalliin, kiveen ja muuriin.
- Monitasoinen vääntömomentin säätö ja irrotettava poraistukka.
- Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) ja kovametallivahvisteiset kiristysleuat, joilla on suuri puristusvoima.
- FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1× vyöklipsi, 1× L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Moottorin rakenne	Harjaton

Paino	1,8 kg
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	50 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Akkukapasiteetti	4 Ah
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s ²
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2000 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti pehmeä	38 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	13 m/s ²
Valmistajamerkintä	ASB 18 Q AS
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain