



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: 71040761



Tilaustiedot

Tilausnumero	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen, 2-nopeuksinen iskupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.

- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- 2-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto, kytkettävä iskukoneisto poraukseen metalliin, kiveen ja muuriin.
- Monitasoinen vääntömomentin säätö ja irrotettava poraistukka.
- Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) ja kovametallivahvisteiset kiristysleuat, joilla on suuri puristusvoima.
- FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Mukana 1× QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1× vyöklipsi, 1× L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

Moottorin rakenne	Harjaton
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Valmistajamerkintä	ASB 18 Q AS Select
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Paino	1,5 kg
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkutyyppe	Litium-ioni
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	50 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s ²
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
akun jännite	18 V
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	130 m/s ²
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2000 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti pehmeä	38 Nm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Akku, Li-ioniHighPower Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073834 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073837 FE18