



Akkukäyttöinen poraruuvain ilman akkua ja laturia, Tyyppi: 71161561



Tilaustiedot

Tilausnumero	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin

- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
- Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.

4-nopeuksinen akkukäyttöinen poraruuvain, jossa on harjaton moottori ja QuickIN MAX -liitäntä. Tinkimätön suorituskyky poraukseen ja kierteitykseen 13 mm:iin asti.

- **4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto.** Jopa 4000 kierroksen kierrosnopeudella optimaalinen leikkausnopeus metallissa kaikissa 1,5–80 mm:n rei'issä.
- Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori, jolla on jopa 30 % suurempi hyötysuhde, mahdollistaa pidemmän käyttöiän.
- Turvallinen ja hallittu työskentely Kickback Control -toiminnon, uudelleenkäynnistysuojan, ylikuormitussuojan ja ulosvedettävän lisäkahvan ansiosta.

- **Innovatiivisen jälkiasetustoiminnon ansiosta puuhun ruuvaaminen onnistuu pienemmällä nopeudella ja lopputulos on erinomainen.**
- **Intuitiivinen ohjaustaulu, jossa on himmennettävä LED, valaisee työskentelyalueen täydellisesti materiaalista riippuen.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia. QuickIN-poraistukka, vyöklipsi, kahva, kärjenpidin, L-BOXX

Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	850 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	60 mm
Valmistajamerkintä	ASCM 18-4 QM AS Select
Akkutyyppi	Litium-ioni
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
enimmäisvääntömomentti kova	90 Nm
enimmäiskierrosluku 4. vaihde	4000 min ⁻¹
akun jännite	18 V
enimmäisvääntömomentti pehmeä	45 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	430 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Paino	1,3 kg
enimmäiskierrosluku 3. vaihde	2000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	4-vaihteinen voimansiirto. 18V

USP2

Soveltuu puulle ja teräkselle,
pikaistukan kiinnitysalue
1,5–13, ilman akkua

Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi 92604324

073832 92604324

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V

073837 FE18