



Akkukäyttöinen poraruuvain, Tyyppi: 71161461



Tilaustiedot

Tilausnumero	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin

- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
- Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.

Pieni ja kevyt 4-nopeuksinen akkukäyttöinen poraruuvain, jossa on harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Soveltuu täydellisesti yleiseen poraukseen ja ruuvaukseen 8 mm:iin asti.

- Täysmetallinen 4-vaihteinen vaihteisto takaa optimaalisen leikkausnopeuden metalliin ja itseporautuville ruuveille 6 mm:iin asti.
- Harjaton FEIN PowerDrive -moottori, 30 % suurempi hyötysuhde ja pitkä käyttöikä.
- Mekaaninen vääntömomentin säätö.
- Kattava suoja käyttäjälle uudelleenkäynnistysuojan, elektronisen ylikuormitussuojan ja jarrun ansiosta.

Toimituksen sisältö:

QuickIN-poraistukka, vyöklipsi, kärjenpidin, L-BOXX

Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 3. vaihde	1400 min ⁻¹
Paino	1,3 kg
Valmistajamerkintä	ASCM 18 QSW AS Select
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	400 min ⁻¹
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
enimmäisvääntömomentti kova	40 Nm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	30 Nm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
akun jännite	18 V
Akkutyyppe	Litium-ioni
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
enimmäiskierrosluku 4. vaihde	2500 min ⁻¹
Tyypillinen käyttö	Väliaine
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	700 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	4-vaihteinen voimansiirto. 18V
USP2	soveltuu puulle ja teräkselle, pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13