



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: M18BLDDRC2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x M18 Red-litiumioniakku, M12-18 FC laturi, vyöklipsi, HD-Box (järjestelmälaukku).

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Tekninen kuvaus

Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 550 min ⁻¹
Akkutyyppe	Litium-ioni
akun jännite	18 V

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 15 mm
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Valmistajamerkintä	M18 BLDDRC-202C
Paino	1,5 kg
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	52 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkukapasiteetti	2 Ah
Tyypillinen käyttö	Strong
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1700 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppi MB18	073827 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC