

**Garant****Sahanterä vaihtohammas/vaihtohammas/suora hammas, viisteellä Teräs,  
Terän Ø D: 355mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584006 355
GTIN	4067263117773
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallipinnoitettu** tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.  
Huomattavasti pidempi käyttöikä.

**Käyttö:**

**Teräksen** työstöön katkaisu- ja jiirisahoilla. Pehmeän teräksen, profiilien, putkien ja peltien ongelmaton sahaus. Vähäpurseinen, nopea leikkaus ilman jäähdytystä.

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	25,4 mm
Terän Ø D	355 mm
Leikkuuleveys B	2,4 mm
hampaiden lukumäärä	72
Lastuava aine	KM

soveltuu materiaalille

Teräs

Tuotetyyppi

Pyörösahanterä