

Garant**Sahanterä vaihtohammas/vaihtohammas/suora hammas, viisteellä Teräs,
Terän Ø D: 305mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	584006 305
GTIN	4067263117766
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Kovametallipinnoitettu tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.
Huomattavasti pidempi käyttöikä.

Käyttö:

Teräksen työstöön katkaisu- ja jiirisahoilla. Pehmeän teräksen, profiilien, putkien ja peltien ongelmaton sahaus. Vähäpurseinen, nopea leikkaus ilman jäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	305 mm
hampaiden lukumäärä	60
Porauksen Ø	25,4 mm
Leikkuuleveys B	2,2 mm
Lastuava aine	KM

soveltuu materiaalille

Teräs

Tuotetyyppi

Pyörösahanterä