

Garant

Vääntömomenttiruuvain, jossa on 1/4 tuuman kärki-istukka, asteikko, automaattisesti laukeava, Suurin kiristysmomentti: 120cNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659100 120
GTIN	4067263117186
Tuoteluokka	61E

Kuvaus

Malli:

- Ergonomisesti muotoiltu voimakahva ja pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta takaavat suuren voimansiirron.
- Selkeä ja helppolukuinen suuren numeronäytön ansiosta.
- Lyhyt 36°:n laukaisumatka ja selvästi kuuluva ja tuntuva signaali.
- 10 lukituselementtiä sisältävä laukaisumekanismi on valmistettu korkeaseosteisesta työkaluteräksestä, jonka kulutuskestävyys on korkea ja joka takaa pitkän käyttöiän.
- Ylikuormituskytkin ("Slipper") estää arvon ylittämisen.
- Helppokäyttöinen ja lukitus ja avaus helposti tunnistettavissa kiertonupissa olevan oranssin signaalirenkaan ansiosta.
- Kärki-istukka (1/4 tuumaa- D 6,3 / F 6,3) pikakiinnityksellä. Kärkien nopea vaihto yhdellä kädellä.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentsi saavutetaan, ruuvinväännin laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvinväännin on käyttövalmis heti uudelleen. Kierro vastapäivään ilman vääntömomenttitoimintoa ruuviliitosten löysäämistä varten.

Standardi:

Tarkastettu standardin **DIN EN ISO 6789** mukaisesti.

Tarkkuus:

±6 %.

Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	1 cNm
----------------	-------

Standardi	DIN EN ISO 6789
Kokonaispituus L	204 mm
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Suurin kiristysmomentti	120 cNm
Kalibrointi	O1
Bit-teräistukka	D 6,3
Bit-teräistukka	F 6,3
mittaustekniikka	mekaaninen
Paino	310 g
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittaustapa	Vääntömomentti
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Liitäntämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Lukema valittavissa	cNm
Vääntömomenttialue	20 - 120 cNm
Tiedot tallennettavissa	ei
Palaute	äänimerkki
Palaute	irrottava
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Näyttö	analoginen
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/659100-120>

