

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/10mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	15,5 mm
Toimintaleveys L_4	20 mm
Terän koko	10 mm
Varren koko	16 mm
ISO-koodi pidin	SRGCR/L 1616H10
Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Aluslevy	269005 11
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 11

269005 11

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500