

Garant**Kahden leikkaavan särmän pora HW, Liitäntä: HW80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237610 HW80
GTIN	4045197676764
Tuoteluokka	20N

Kuvaus**Malli:**

Kahden leikkaavan särmän porassa on perusrunko ja kääntöterän pidin.

HW-liitäntä.

Erilliset leikkuusäädöt.

Synkronikara saatavilla pyynnöstä.

Käyttö:

Reikien väljennysporaukseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Sopiva kääntöterä: CC..1204..

Hyötypituus L₁: 140 mm

Työstöalueen Ø: 114,5 - 153 mm

Kääntöterän ruuvi: 219864

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	140 mm
Kääntöterän ruuvi	219864
Sopiva kääntöterä	CC..1204..
Työstöalueen Ø	114,5 - 153 mm
Liitäntä	HW80
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kahden leikkaavan särmän pora