

**CNGA 120408, KBN05M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255615 ME
GTIN	4960664598908
Tuoteluokka	25H

**Kuvaus****Malli:**

**MEGACOAT**-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN05M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 200 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Lastuamissärmän malli	ME
Koneistusehto	jatkuva

Laji	KBN05M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	CNGA 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	KBN05M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		