



Pistosahanteräsarja, 5 osaa, merkintä: T118A



Tilaustiedot

Tilausnumero	588415 T118A
GTIN	4067263119104
Tuoteluokka	52S

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Progressiivinen hammastus** yhdistää sahauksen helpon aloituksen (ei värinää ohuita levyjä käsiteltäessä) ja korkean lastuamistehon.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Sahanterämateriaali	HSS
Terien lkm	5
Terän pituus	92 mm
Hammasjako	1,1–1,5 mm
Sopivuus	_T118A
optimoitu materiaalille	Teräs
Levyn paksuus (umpilevy)	1-3 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
merkintä	T118A
Tuotenimen määrite	5 osaa
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

