

metabo**Reunajyrsin käsikäyttöinen, tyyppi: KFMV17-15F****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Metallinen reunajyrsin jopa 15 mm:n viistekorkeuksille hitsausseamujen valmistelua varten.

- **Jyrsintäsyvyyden säätö ilman työkaluja 0,1 mm:n välein. (0 mm – 15 mm)**
- **Viistekulman tarkka säätö.**
- **Hallittu työskentely suurten ohjauslevyjen ansiosta.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuojaus.**

Yhden kosketuksen ohjain. Patentoitu jyrsintäsyvyyden säätö ilman työkaluja 0,1 mm:n välein. Lukituspisteet, jotka estävät jyrsintäsyvyyden tahattoman säädön työskentelyn aikana, lyhyitä säätöaikoja varten. Viistekulman tarkka säätö suoraan ohjauslevyjen avulla. Yleisjyrsinpää, jossa on kolme kovametallikäntöterää kaikille viistekulmille 0 - 90°. Hallittu työskentely suurten ohjauslevyjen ansiosta. Vasterulla putkien ohjaamiseen hitsausseaman helppoa valmistelua varten. Ilman työkaluja säädettävä kahva takaa turvallisen ja tasaisen ohjauksen. Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten. Vario-Constamatic (VC) -täysaaltoelektroniikka säätimellä, työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät lähes vakioina kuormituksen aikana. Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuojaus. Käyttäjää suojaavat sivulevyt lastujen poistoa varten. metaBOX, älykäs ratkaisu kuljetusta ja varastointia varten (periaatekuva).

Viisteet ja säteet tasaisiin materiaaleihin, pelteihin ja säiliöihin, sisä- ja ulkoreunat, ääriviivat sekä reikien pyöristys.

Toimituksen sisältö:

3 yleiskäyttöistä kovametallikäntöterää, vasterulla, 2 ruuvitaltaa, kiintoavain koko 10, kahva, metaBox. 3 kovametallikäntöterää Universal, vasterulla, kahva ja metaBOX 185 L.

Huomautus:

Vaadittavat tarvikkeet löytyvät nrolla 078132 ja 078134.

Tekninen kuvaus

Tyhjäkäyntikierrosluku	6200 - 12000 min ⁻¹
Viisteen maks. korkeus 45°	15
Viistekulma	0 - 90 astetta
Jyrsintäsyvyyden porrastettu säätö	0,1 mm
Nimellisjännite	230 V
Nimellisteho	1700 W
Viisteen maks. leveys 45°	21
Paino	6,3 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Antoteho	880 W
Kaapelin pituus	3,9 m
Tehonkulutus	1700 W
Aluslaikan Ø	100 mm
Pakkaus	Metabox
Tuotetyyppi	Jyrsin

Tarvikkeet

Akkureunajyrsinkäsikäyttöinen Tyyppi AKFH18-5AS	078123 AKFH18-5AS
---	-------------------