

Mahr**Pieni pituusmittauspenkki Precimar, Tyyppi: SM60****Tilastiedot**

Tilausnumero	424920 SM60
GTIN	4059192064624
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Pieni pituusmittauspenkki nopeaan ja tarkkaan mittaukseen valmistuksessa. Portaattomasti korkeussäädettävä kiinnityspöytä (Ø 60 mm). Suojaa käytössä olevaa mittauslaitetta integroidulla kytkimellä. Karkaistut mittauspinnat. Käyttö mahdollista kaikkien näyttölaitteiden kanssa, joissa on 8 mm:n kiinnityskahva (toimitetaan tilauksesta).

Etu mainosteksti:

Precimar SM 60 on helposti käytettävä lyhyiden pituuksien mittauspenkki, joka mahdollistaa työkappaleiden nopeat ja tarkat ulkomittaukset.

- **Yksinkertainen laiterakenne**
- **Tukeva rakenne mahdollistaa käytön tuotannon lähellä**
- **Nopea säätää uusille työkappaleille**
- **Vapaasti valittavat mittausvälineet (esim. digitaalinen mittakello, mittauskärki jne.)**
- **Karkaistut mittauspinnat**
- **Käytössä olevan mittauslaitteen suojaus integroidulla kytkimellä**
- **Erilaisen mittausvälineiden käyttö**
- **Käyttö sekä oikea- että vasenkätisille**
- **Siirrettävä mittaussiirtopylkkä**

Toimituksen sisältö:

Ilman mittakelloa.

Erikoistarvike:

Mittakello nro 434314 koko 25; 434318 koko 25; 434320 koko 25; 434324 koko 25; 434656 koko 25; 434655 koko 25; kompakti pituusmittauslaite 434707 koko 1200; induktiivikärki 434760 koko 2004M

Tekninen kuvaus

Mittauspinnan Ø	6 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	1 µm
Paino	9 kg
Mittausväli	25 mm
Mittausvoima	1 N
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Osoittimellinen hakatulkki