

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 9,75 – 88,1 mm, Liitäntä: HSK63****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237586 HSK63
GTIN	4045197608437
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Karapää nro 237591, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa. **Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm Ø:sta.**

Halkaisijan säädössä vain pientä suunnanvaihtoepätarkkuutta.

Ø-alueille 9,75–88,1 mm

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren Ø 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä **tyyppi CC..0602...**

Toimituksen sisältö:

1 karapää: Nro 237591 HSK63

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nro 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nro 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nro 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): Nro 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nro 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 kääntöteränpidin sillalle: Nro 237564 06

1 kääntöterä: Nro 260052 koko CU7010 (CCMT 060204)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.

Tekninen kuvaus

Liitäntä	HSK63
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Säädettävä sisäsorvauspidin	237640
Sisäsorvauspidin	237636
Sisäsorvauspidin	237634
Sisäsorvauspidin	237632
Säädettävä sisäsorvauspidin	237642
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
KaranpääØ 9,75 – 88,1 mm Liitäntä HSK63	237591 HSK63
Sisäsorvauspidin	237630
Sarja ilman kiinnitystäØ 9,75 – 88,1 mm	237599