

## Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Pään pituus L <sub>1</sub>	17 mm
Terän koko	10 mm
ISO-koodi pidin	SRGCR/L 2020K10
Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Aluslevy	269005 11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 11

269005 11

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500