



## Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M18FID3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva **metallinen vaihteistokotelo** ja ergonominen **kahva, jossa on pehmustettu pinta**. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. **REDLINK PLUS™ elektroniikka** – ainutlaatuista tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä moottori – akku.**
  - **Ylikuormitus suojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.**
- Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä. **M18 FUEL™ 1/4 tuuman Hex akkukäyttöinen iskuruuvain.**
- **Erittäin pienikokoinen, pituus vain 113 mm.**
  - **DRIVE CONTROL mahdollistaa nopean vaihdon neljän eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetuksen välillä.**
  - **Parempi työalueen valaistus 3 LED:n ansiosta.**

#### Kuvaus mainosteksti:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas.

#### Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

## Tekninen kuvaus

Iskutiheys 3 porras	0 - 4400 min <sup>-1</sup>
Iskutiheys 1 Porras	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Paino	1,7 kg
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	M18 FID3
Akkukapasiteetti	5 Ah
Tyypillinen käyttö	Strong
Työkalunpitimen väänninprofiili	HEX (E 6,3)
suurin vääntömomentti 1 porras	40 Nm
Iskutiheys 4. taso	0 - 4400 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
ruuvin enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M 16
Akkutyyppe	Litium-ioni
Iskutiheys 2 porras	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
suurin vääntömomentti 3 porras	226 Nm
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Iskuruuvain