

**HOLEX®****DCMT 11T304 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilastiedot**

Tilausnumero	260505 HBX020
GTIN	4045197670045
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DCMT 11T304 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmSyöttö  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 300 m/min**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 300 m/min
Syöttö $f$	0,06 - 0,36 mm/kierr,
Laji	HBX020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	SisäSORVAUSpidin
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali