

**Garant****Tarkkuusohutlevypora, jossa kierreura HSS, TiAlN, Terän Ø DC: 3-14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118040 3-14
GTIN	4067263124603
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

**Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita.** Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

**TiAlN-pinnoite kuivatyöstöön,** optimaalinen käyttöikä ja korkeat lastuamisnopeudet.

**Kierreurit** turvalliseen lastunpoistoon.

**Käyttö:**

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.

Teräspelti 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 – 5 mm, muovit 10 mm asti.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus	58 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	3 - 14 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspورا

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		