

**Garant****Tarkkuusohutlevyporasarja, jossa on HSS-kierreura, TiAlN, Terän Ø DC: 3-30,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

**Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita.** Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

Sarja, jossa kolme ohutlevyporaa + 1 poraustahna nro 118160 kotelossa.

**Käyttö:**

Poraus ilman purseita ja tärinäjälkiä.

Teräspelti 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 – 5mm, muovit enint. 10 mm.

**Sisältö:**

1 ohutlevypora: Nro 118040 koot 3 –14; 8 – 20; 16 – 30,5

Poraustahna: nro 118160

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	TiAlN
Värirengas	ilman

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Porraspora
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi