

**Garant****Porraspora HSS, TiAlN, Teräosan Ø: 6-30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118324 6-30
GTIN	4067263124641
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa. Spiraalimainen porraspora optimaalista lastunpoistoa varten ja korkean kulutuksenkestävyyden takaava suorituskykyinen pinnoite.

**Käyttö:**

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	100 mm
Porrasväli	4 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	6 - 30 mm
porausportaiden nousuväli	2 mm
Varren Ø	10 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		