

**Sorvauskääntöterä DNGA 150604 CBN (0°), Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255630 ME
GTIN	4960664507276
Tuoteluokka	25H

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden.

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 200 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissärmän malli	ME
Laji	KBN25M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN

ISO-koodi-kääntöterä	DNGA 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	KBN25M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		