

Garant**Porraspora HSS, TiAlN, Teräosan Ø: 9-36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118324 9-36
GTIN	4067263124658
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa. Spiraalimainen porraspora optimaalista lastunpoistoa varten ja korkean kulutuksenkestävyyden takaava suorituskykyinen pinnoite.

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	9 - 36 mm
porausportaiden nousuväli	3 mm
Porrasväli	4 mm
Kokonaispituus	85 mm
Varren Ø	12 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		