

Garant**Porraspora HSS, TiAlN, Teräosan Ø: PGmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 118324 PG |
| GTIN | 4067263124672 |
| Tuoteluokka | 11C |

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa. Spiraalimainen porraspora optimaalista lastunpoistoa varten ja korkean kulutuksenkestävyyden takaava suorituskykyinen pinnoite. Yhdistelmäporraspora (alku- ja läpireikä) **panssariputkikierteille** (DIN40430 mukaan) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|------------------------------|
| Varren Ø | 12 mm |
| Porrasväli | 4 mm |
| Kokonaispituus | 93 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Porraspora |

Käyttäjätiedot

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------|
| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--|-----------------|----------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin |
| Öljy | soveltuu |
| märkä enintään | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |