

Garant**Porraspora HSS, TiAlN, Teräosan Ø: MFmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118324 MF
GTIN	4067263124689
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa. Spiraalimainen porraspora optimaalista lastunpoistoa varten ja korkean kulutuksenkestävyyden takaava suorituskykyinen pinnoite. Yhdistelmäporraspora (alku- ja läpireikä) **metrisille hienokierteille** (DIN 60423 mukaan) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Tekninen kuvaus

Porrasväli	4 mm
Varren Ø	12 mm
Kokonaispituus	94 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin