

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus $L_1$	21 mm
Toimintaleveys $L_4$	32 mm
ISO-koodi pidin	SRGCR/L 2525M10
Varren koko	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 11
Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Terän koko	10 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma $\kappa$	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 11

269005 11

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500