

GARANT Master Steel TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 13mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122471 13 |
| GTIN | 4067263122784 |
| Tuoteluokka | 11E |

Kuvaus

Malli:

Vankka poramalli ja optimoitu erikoiskärki, joka takaa parhaan mahdollisen lastunmuodostuksen ja luotettavan lastunmurron suuremmilla syöttönopeuksilla. Parannettu mikrogeometria, kupera terä ja kartiovaippahionta lisäävät pääterän vakautta. Optimoitu lastu-uran geometria ja patentoitu otsageometria luotettavaan lastunpoistoon terästyökappaleissa ja valumateriaalissa. Uusimman sukupolven korkean suorituskyvyn pinnoite.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| Lastu-urien pituus L_c | 60 mm |
| Standardi | DIN 6537 K |
| Kokonaispituus L | 107 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h7 |
| Terien lkm Z | 2 |
| Nimellis-Ø D_c | 13 mm |
| varren Ø D_s | 14 mm |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ² | 0,36 mm/kierr, |
| suositeltu suurin porausvyvyys L_2 | 40,5 mm |
| Sarja | Master Steel |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Pinnoitus | TiAIN |
| Lastuava aine | TKM |
| Malli | 4xD |
| Kärkikulma | 140 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Semi-Standard | kyllä |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 115 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 105 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| GG | soveltuu | 110 m/min | K |
| GGG | soveltuu | 75 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |