

HOLEX®**DCMT 11T304 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260505 HBX130
GTIN	4045197670069
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 11T304 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 3,75 mmSyöttö f : 0,06 - 0,36 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MM
Syöttö f	0,06 - 0,36 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 3,75 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Laji	HBX130

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	SisäSORVAUSpidin
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali