

## Power Station, Teho: 1500W



### Tilaustiedot

Tilausnumero	957650 1500
GTIN	4260302417289
Tuoteluokka	9GG

### Kuvaus

#### Malli:

Liikuteltava, helposti kannettava virtalähde siirrettäviin työpenkkeihin, UNI Line -järjestelmiin jne. Useita liitäntöjä päätelaitteille, kuten kannettaville tietokoneille, näytöille, älypuhelimille, pienkuluttajille. Jopa auton käynnistäminen on mahdollista, jos akun varaustaso on yli 60 % ja jos käytössä on vastaava kaapeli (ei sisälly toimitukseen). Lataaminen on mahdollista 230 V:n verkkopistorasian ja tasavirta-/aurinkolatausliitännän tai ajoneuvon 12 V:n pistorasian kautta.

**LiFePO4** (litiumrautafosfaatti) -**litiumakku**, jonka jatkuva teho on 1500 W ja enimmäisteho 3000 W. Integroitu aurinkolataussäädin jopa 200 Wp:n aurinkolataukseen 10 A:n teholla. Yli 4000 latauskertaa mahdollista 80 %:n DoD:lla.

**Akkukapasiteetti:** 1497 Wh

**Vaihtovirtalähtö:** 2 x 230 V, 50 Hz, puhdas siniaalto.

**Tasavirtalähdöt:** 4 x USB-portti, 1 x USB-C-portti, 2 x DC-lähtö, 1 x ajoneuvon pistorasia (12 V).

**Kapasiteetti (AH):** 58,5 Ah (25,6 V)

**Liitännät:** EC5 (JumpStarter-kaapelille)

#### Sopii:

Siirrettävä sähköisesti korkeussäädettävä GridLine-työpenkki, UNILine Wall and Tower, tietokonepöytä, INFO Point.

### Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litiumrautafosfaatti
------------	----------------------

Huipputeho (2 sekuntia)	3000 W
Jatkuva teho	1500 W
Pariston kapasiteetti	1497 Wh
Pituus	480 mm
Jännite	230 V
Leveys	190 mm
Korkeus	240 mm
Paino	20 kg
Kapasitanssi	58,5 Ah
Tuotetyyppi	akku