

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	27 mm
Aluslevy	269005 9
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Varren koko	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 2020K12
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 9	269005 9
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500