



Digitaalinen XTL-pika-sisämittausslaite Bluetooth, Mittausalue: 8-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittausslaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaal näyttön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,004 mm
-----------	----------

Vakiomittaussyvyys	58 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	121 mm
Lukema	0,001 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mitta a	1,9 mm
Mittausalue	8 - 10 mm
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi R2	498951 R2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 1/63	428510 1/63
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498951 USB2