



Digitaalinen XTL-pika-sisämittausslaite Bluetooth, Mittausalue: 10-12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittausslaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaal näyttön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	10 - 12,5 mm
-------------	--------------

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	134 mm
Vakiomittaussyvyys	58 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
virheraja	0,004 mm
Mitta a	1,9 mm
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi R2	498951 R2
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498951 USB2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 2/76	428510 2/76

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12