

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-571, Käsineen koko: 8****Tilastiedot**

Tilausnumero	094452 8
GTIN	10076490630802
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-571. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. **Erittäin kevyt rakenne leikkaussuojaluokassa D.** Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää. Soveltuu kosketusnäytöille. Soveltuu **ESD-työpisteisiin.**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskulta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

**Tekninen kuvaus**

Käsintyyppi	viiltosuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille

sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
EN 388	4X43D
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	Nitril
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet