



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussarja sis. Bluetooth®, Mittausalue: 6-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428771 6-10
GTIN	5051102251505
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaussarjat pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalnäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428760 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	8 mm
Lukema	0,001 mm
virheraja	0,004 mm

Sisältö – mittauspääkoot	2
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittausalue	6 - 10 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri