



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaussäädin Bluetooth, Mittausalue: 50-65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaussäädin pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittaussäädin, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaal näyttön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittaussäädin, mittaussäädin ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

Tuotenumero, paristot/akut	081560 CR2032
----------------------------	---------------

virheraja	0,005 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
Mitta a	0,5 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittausalue	50 - 65 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmpistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppe 2	498950 2
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppe USB2	498950 USB2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppe	498965
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 61 mm	484030 61
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 63 mm	484030 63
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 52 mm	484030 52
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 62 mm	484030 62
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 56 mm	484030 56
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 54 mm	484030 54
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 53 mm	484030 53
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 64 mm	484030 64
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 51 mm	484030 51
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 57 mm	484030 57
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 59 mm	484030 59
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 58 mm	484030 58