



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaustelaitesarja sis. Bluetooth®, Mittausalue: 10-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428771 10-20
GTIN	5051102251512
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaustelaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausteluat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428760 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
virheraja	0,004 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältö – mittauspääkoot	3
Asetusrenkaan Ø	12,5 / 20 mm
Mittausalue	10 - 20 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428771-10-20>