

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-571, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094452 10
GTIN	10076490630741
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-571. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. **Erittäin kevyt rakenne leikkaussuojaluokassa D.** Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää. Soveltuu kosketusnäytöille. Soveltuu **ESD-työpisteisiin.**

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskulta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	viiltosuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille

sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
EN 388	4X43D
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	Nitril
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet