



Digitaalinen XTL-pika-sisämittausslaite Bluetooth, Mittausalue: 25-35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428761 25-35
GTIN	2050002078031
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittausslaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaal näyttön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
--------	----------

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
virheraja	0,004 mm
Vakiomittaussyvyys	66 mm
Mitta a	0,5 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Mittausalue	25 - 35 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

Liitântäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Liitântäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498950 USB2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150	428510 4/150
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 33 mm	484030 33
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 29 mm	484030 29
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 31 mm	484030 31