



Digitaalinen XTL-pika-sisämittausslaite Bluetooth, Mittausalue: 65-80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittausslaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaal näyttön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta 20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
----------------------------------	---

Mittausalue	65 - 80 mm
virheraja	0,005 mm
Mitta a	0,5 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Lukema	0,001 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Vakiomittaussyvyys	80 mm
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Liitântäkaapeli, dupleksi Tyyppi 2	498950 2

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
Liitäntäkaapeli, dupleksi Tyyppi USB2	498950 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 72 mm	484030 72
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 71 mm	484030 71
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 68 mm	484030 68
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 79 mm	484030 79
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 73 mm	484030 73
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 69 mm	484030 69
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 66 mm	484030 66
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 78 mm	484030 78
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 67 mm	484030 67
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 76 mm	484030 76
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 77 mm	484030 77
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 74 mm	484030 74