

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-571, Käsineen koko: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero

094452 11

GTIN

Tuoteluokka

04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-571. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. **Erittäin kevyt rakenne leikkaussuojaluokassa D.** Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikä. Soveltuu kosketusnäytöille. Soveltuu **ESD-työpisteisiin.**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskulta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

**Tekninen kuvaus**

Suojausluokka

Luokka II

Käsintyyppi

viiltosuojakäsineet

Käsineiden ominaisuudet

Soveltuu kosketusnäytöille

sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
EN 388	4X43D
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	Nitril
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet