

Garant**Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen, Metrisille kierteille: M3-12****Tilastiedot**

Tilausnumero	145114 M3-12
GTIN	4067263125006
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130150: koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 kierretapin väännin nro 140300: koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
kussakin 1 kierukkapora nro 114150: koot 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koot 1; 2
1 työkalupidin räikällä, nro 148701: koko 85
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 kierremalline nro 477000: Koko M/W
1 ruuvitaltta nro 664300: Gr. 3×60

Tekninen kuvaus

Pituus	418 mm
metrisille kierteille	M3 – M12

Korkeus	58 mm
Leveys	229 mm
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Käsikierretappisarja M M10	130150 M10
Käsikierretappisarja M M12	130150 M12
Käsikierretappisarja M M3	130150 M3
Käsikierretappisarja M M4	130150 M4
Käsikierretappisarja M M5	130150 M5
Käsikierretappisarja M M6	130150 M6
Käsikierretappisarja M M8	130150 M8
Kierreleuat6g M M10	140300 M10
Kierreleuat6g M M12	140300 M12
Kierreleuat6g M M3	140300 M3
Kierreleuat6g M M4	140300 M4
Kierreleuat6g M M5	140300 M5
Kierreleuat6g M M6	140300 M6
Kierreleuat6g M M8	140300 M8

Tyhjä peltikotelo kierteitystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-12	145605 M3-12
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1	148410 1
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 2	148410 2
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm	148700 85
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X5 mm	149310 20X5
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm	149310 38X14
Kierrekammat Kierteelle M/W	477000 M/W