



Digitaalinen XTL-pika-sisämittaustelaitesarja sis. Bluetooth®, Mittausalue: 50-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428771 50-100
GTIN	5051102267841
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittaustelaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5–16 alkaen. Kiinteät KM-mittausteluat, alkaen koosta 12,5–16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

- **Vaihdettavissa mm/tuuma.**
- **2 arvon esiasetus.**
- **On-/Off-/pitoarvopainike.**

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428760 ja asetusrenkaat sekä UKAS-tarkastustodistus.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	65 / 80 mm
Sisältö – mittauspääkoot	3
Mittausalue	50 - 100 mm

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
virheraja	0,005 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/428771-50-100>