

Garant**Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen, Metrisille kierteille: M3-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130150: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

1 kierretapin väännin nro 140300: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koko 1.1/2; 3

1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 kierremalline nro 477000: Koko M/W

1 ruuvitaltta nro 664300: Gr. 3×60

1 työkalupidin räikällä, nro 148701: Koot 85; 110

1 ruuvitaltta nro 664300: Gr. 3×60

Tekninen kuvaus

Pituus	602 mm
--------	--------

Leveys	480 mm
Korkeus	63 mm
metrisille kierteille	M3 - M20
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Käsikierretappisarja M M10	130150 M10
Käsikierretappisarja M M12	130150 M12
Käsikierretappisarja M M14	130150 M14
Käsikierretappisarja M M16	130150 M16
Käsikierretappisarja M M18	130150 M18
Käsikierretappisarja M M20	130150 M20
Käsikierretappisarja M M3	130150 M3
Käsikierretappisarja M M4	130150 M4
Käsikierretappisarja M M5	130150 M5
Käsikierretappisarja M M6	130150 M6
Käsikierretappisarja M M8	130150 M8
Kierreleuat6g M M10	140300 M10
Kierreleuat6g M M12	140300 M12

Kierreleuat6g M M14	140300 M14
Kierreleuat6g M M16	140300 M16
Kierreleuat6g M M18	140300 M18
Kierreleuat6g M M20	140300 M20
Kierreleuat6g M M3	140300 M3
Kierreleuat6g M M4	140300 M4
Kierreleuat6g M M5	140300 M5
Kierreleuat6g M M6	140300 M6
Kierreleuat6g M M8	140300 M8
Tyhjä peltikotelo kierteistystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-12	145605 M3-12
Tyhjä peltikotelo kierteistystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-20	145605 M3-20
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1	148410 1
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1.1/2	148410 1.1/2
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 2	148410 2
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 3	148410 3
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 110 mm	148700 110
Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm	148700 85
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X5 mm	149310 20X5
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm	149310 38X14
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 45X18 mm	149310 45X18
Kierrekammat Kierteelle M/W	477000 M/W