

**Käsinepari 6845 // SKIN FLEX 3D, Käsineen koko: 7****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	094533 7
GTIN	4059904206748
Tuoteluokka	09H

**Kuvaus****Malli:**

SKIN FLEX 3D 6845. Erittäin korkea viiltosuojaus (suoritustaso F) yhdistettynä korkeaan käyttömukavuuteen 3D FIT - muotoilun ansiosta. Vahvistettu peukalohanka. Soveltuu kosketusnäyttöille. Soveltuu ESD-työpisteisiin.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

**Tekninen kuvaus**

Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	viiltosuojakäsineet
Sisältö	1

Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitril
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyppi	viiltosuojakäsineet