

HOLEX

Kierteitystyökalusarja ja kierretappisarja, 3-osainen, Metrisille kierteille: M3-12



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 145119 M3-12 |
| GTIN | 4067263118343 |
| Tuoteluokka | 12K |

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

kussakin 1 kierretappisarja, 3 osaa nro 130250: koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 kierretapin väännin nro 140330: koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
kussakin 1 kierukkapora nro 114031: koot 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koot 1; 2
1 työkalupidin räikällä, nro 148701: koko 85
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 kierremalline nro 477000: Koko M/W
1 ruuvitaltta nro 664300: Gr. 3×60

Tekninen kuvaus

| | |
|---------|--------|
| Leveys | 221 mm |
| Korkeus | 55 mm |

| | |
|-----------------------|-------------|
| metrisille kierteille | M3 – 12 |
| Pituus | 416 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2 | 114030 10,2 |
| HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5 | 114030 2,5 |
| HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3 | 114030 3,3 |
| HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2 | 114030 4,2 |
| HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5 | 114030 5 |
| HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6 | 114030 6 |
| HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8 | 114030 6,8 |
| HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5 | 114030 8,5 |
| Käsikierretappisarja M M12 | 130150 M12 |
| Käsikierretappisarja M M10 | 130200 M10 |
| Käsikierretappisarja M M12 | 130200 M12 |
| Käsikierretappisarja M M3 | 130200 M3 |
| Käsikierretappisarja M M5 | 130200 M5 |
| Käsikierretappisarja M M6 | 130200 M6 |
| Käsikierretappisarja M M8 | 130200 M8 |

| | |
|---|--------------|
| Kierreleuat6g M M10 | 140330 M10 |
| Kierreleuat6g M M12 | 140330 M12 |
| Kierreleuat6g M M3 | 140330 M3 |
| Kierreleuat6g M M4 | 140330 M4 |
| Kierreleuat6g M M5 | 140330 M5 |
| Kierreleuat6g M M6 | 140330 M6 |
| Kierreleuat6g M M8 | 140330 M8 |
| Tyhjä peltikotelo kierteitystyökalusarjalle Metrisille kierteille M3-12 | 145610 M3-12 |
| Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1 | 148410 1 |
| Vääntiö, säädettävä Tyyppi 2 | 148410 2 |
| Työkalunpidin, räikkä Kokonaispituus 85 mm | 148700 85 |
| Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X5 mm | 149310 20X5 |
| Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm | 149310 20X7 |
| Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm | 149310 25X9 |
| Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm | 149310 30X11 |
| Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm | 149310 38X14 |
| Kierrekammat Kierteelle M/W | 477000 M/W |