

## Monitorivarsi pöytäkiinnitykseen suurille/raskaille monitoreille, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 928296 1      |
| GTIN         | 4067263137283 |
| Tuoteluokka  | 91P           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kolmiulotteinen monitorikäntövarsi alumiinia ja muovia, kaasupainejouset mahdollistavat monitorin mukavan, ergonomisen säädön. Monitorin käntövarsi on korkeussäädettävä, käntyvä, kallistettava ja pyörivä. Soveltuu erityisesti suurten ja painavien näyttöjen, kuten kaarevien näyttöjen, käyttöön, kun monitorin paino on 6 – 15 kg. Soveltuu 19 – 40 tuuman kokoisille monitoreille. Käntyvyys 360°, säädettävän vasteen kanssa 180°. Käntönivelten lukitus säädettävissä. Monitorin käntäminen vaakasuorasta pystyasentoon käntötoiminnolla. Korkeuden säätöalue 300 mm (VESA 150 mm – 450 mm pöytäta-son yläpuolella). Kallistettava: 70°.

Helppo monitorin liittäminen yhden käden QuickRelease-toiminnolla. Kaapelien ohjaus integroiduilla kaapelinpitimillä ja suojuksilla. Joustava kiinnitys (pöytä-, kaapelireikä- ja porausruuvi-kiinnitys) pöytälevyille, joiden vahvuus on 10 – 50 mm.

#### Käyttö:

Monitorin kiinnitys VESA-standardin 75/100 mukaisesti.

#### Toimituksen sisältö:

Käntövarsi, jossa on VESA-kiinnike, välikappale, ruuvisarja.

#### Pintakäsittely:

Hopea.

### Tekninen kuvaus

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Kääntövarren ulottuma | 525 mm                     |
| Kääntökulma           | 70 astetta                 |
| Kantavuus             | 6 - 15 kg                  |
| Kallistusalue         | 360 astetta                |
| Tuotetyyppi           | Näytön/näppäimistön pidike |