



Hitsaajan kengät, mustat CARL II HI, S3, EU-kokojärjestelmä: 37



Tilaustiedot

Tilausnumero

092254 37

GTIN

Tuoteluokka

09P

Kuvaus

Malli:

Hitsaajan saappaat, joilla on parhaat lämpöominaisuudet. Kuumuudenkestävyys n. 200 °C, lyhytaikaisesti n. 300 °C.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Nahkavuori.**
- **Umpinainen läppä.**
- **Täyskokoinen pohjallinen Basic grey.**
- **Antistaattinen pehmeä fleece-sisäpohja.**
- **Karkeakuvioinen kumi/PU-ulkopohja SAFETY-GRIP.**
- **PU-kärkisuojaus.**
- **Kuumuutta kestävät saumat.**
- **Pikakiinnitys helpottaa pukemista.**
- **Pehmustettu kipinäsuojareunus.**

Standardi:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO

Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 39–48.

Tekninen kuvaus

Naulaanastumissuojaus	Teräs
Sarja	CARL
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Väri	musta
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Varvassuojausmateriaali	Teräs
Sukupuoli	Miehille
Suojausluokka	S3
Ominaisuudet	Polttoaineenkestävä
Ominaisuudet	Tikkaiden pito
EU-kokojärjestelmä	37
Tuotetyyppi	Turvasaappaat

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/092254-37>