

**DNGA 150604, KBN25M, Tyyppi: MET****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255630 MET    |
| GTIN         | 4960664507337 |
| Tuoteluokka  | 25H           |

**Kuvaus****Malli:**

**MEGACOAT**-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge Tough; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden, erikoisviiste hakkaavan lastuamisen optimoimiseksi.

Laji: KBN25M

Lastuamissärmän malli: MET

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,1 - 0,3 mm        |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 100 - 180 m/min     |
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,2 mm/kierr, |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava   |
| Lastuamissärmän malli           | MET                 |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nirkon säde                     | 0,4 mm                          |
| Laji                            | KBN25M                          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | CBN                             |
| ISO-koodi-kääntöterä            | DNGA 150604                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Tuotenimen määrite              | KBN25M                          |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

### Käyttäjätiedot

|                 | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 55 HRC  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC  | soveltuu          |                |           |
| jatkuva         | sopii rajoituksin |                |           |
| epäsäännöllinen | soveltuu          |                |           |
| hakkaava        | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva           | soveltuu          |                |           |