

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/09mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	11 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Aluslevy	269005 12
Varren koko	20 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	10 mm
ISO-koodi pidin	SSDCN 2020K09
Terän koko	9 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Aluslevy Tyyppi 12	269005 12
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500